

Garant**Parallelklodser, sæt, magnetisk underside, bred, Længde: 90mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	366321 90
GTIN	4062406250492
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse

Udførelse:**Nøjagtighed:** Højdetolerance $\pm 0,01$ mm; breddetolerance $\pm 0,02$ mm.**Hårdhed:** 48 HRC.**Fordel:**

- **Fleksibel anvendelse takket være integrerede stavmagneter på undersiden.**
- **Reduktion af klargøringstiden.**

Teknisk beskrivelse

Højde	15 mm
Højde	23 mm
Højde	28 mm
Højde	30 mm
Højde	32 mm
Bredde	10 mm

Antal lister	5 par
Produkttype	Parallelklodser

Tilbehør

Parallelklodser, par, 90×10Magnetisk underside Højde 30 mm	366325 30
Parallelklodser, par, 90×10Magnetisk underside Højde 28 mm	366325 28
Parallelklodser, par, 90×10Magnetisk underside Højde 32 mm	366325 32
Parallelklodser, par, 90×10Magnetisk underside Højde 23 mm	366325 23
Parallelklodser, par, 90×10Magnetisk underside Højde 15 mm	366325 15