



Trykluftslagnøgle 3/8 tomme - 1/2 tomme, Type: 7749



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|--------------|
| Bestillingsnummeret | 079202 7749 |
| GTIN | 015451593339 |
| Artikelklasse | 03R |

Beskrivelse

Udførelse:

Robust slagnøgle med **bekvem enhåndsomskifter takket være Side-2-Side-teknologi**, komposithus med kuldeisolerende egenskaber og robust dobbelthammerslagværk. Afbalanceret vægtfordeling af hensyn til højere arbejdscomfort. Fraluft ledes nedad gennem håndtaget. **Tilspændingseffekten kan reguleres trinvist.**

Momentområde: 135 - 704 Nm

Maks. skrue-Ø (8,8–12,9): M24

maks. omdrejningstal: 7000 min⁻¹

Værktøjsholder, drevprofil: Firkant

Værktøjsholder, mål: 1/2 tommer

Maks. luftbehov: 540 l/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Værktøjsholder, drevprofil | Firkant |
| Maks. vibration iht. EN | 10,9 m/s ² |
| Værktøjsholder, mål | 1/2 tommer |

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Maks. luftbehov | 540 l/min |
| Længde | 171 mm |
| Momentområde | 135 - 704 Nm |
| Maks. skrue-Ø (8,8–12,9) | M24 |
| Vægt | 1,8 kg |
| Producentbetegnelse | 7749 |
| Arbejdsstøj | 95 dB(A) |
| Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø) | 10 mm |
| maks. omdrejningstal | 7000 min ⁻¹ |
| Tryklufttilslutning | 1/4 tommer |
| Tilslutningsgevind | NPT |
| Produkttype | Skruemaskine |