



Forbindelsesskaft til slagnøgler, Type: 3/150



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	650009 3/150
GTIN	4062406252366
Artikelklasse	62D

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig form, velegnet til slag- og impulsskruemaskiner med holdere med 1/4 tomme Hex (indvendig sekskant). Med affjedret kugle og frigøringsfunktion – indsatser holdes sikkert fast.

Anvendelse:

Som mellemstykke for at kunne modtage topnøglehoveder med indvendig firkant i skruemaskiner med unbrakoholder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål. Bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Firkantet udgang	3/8 tommer
Drevprofil	Sekskantet kobling
Drev, på maskinen	E 6,3 (1/4 tomme)
Hel længde	150 mm
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	bruneret
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Forbindelsesled

