

HOLEX**Forbindelseskraft til slagnøgler, Type: 9/85****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650009 9/85
GTIN	4062406252373
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig form, velegnet til slag- og impulsskruemaskiner med holdere med 1/4 tomme Hex (indvendig sekskant). Med affjedret kugle og frigøringsfunktion – indsætter holdes sikkert fast.

Anvendelse:

Som mellemstykke for at kunne modtage topnøglehoveder med indvendig firkant i skruemaskiner med unbrakoholder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål. Bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	85 mm
Drevprofil	Sekskantet kobling
Firkantet udgang	1/2 tomme
Drev, på maskinen	E 6,3 (1/4 tomme)
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	bruneret
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Forbindelsesled

