



Forbindelsesskaft til slagnøgler, Type: 2/75



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	650009 2/75
GTIN	4062406252335
Artikelklasse	62D

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig form, velegnet til slag- og impuls-skruemaskiner med holdere med 1/4 tomme Hex (indvendig sekskant). Med affjedret kugle og frigøringsfunktion – indsatser holdes sikkert fast.

Anvendelse:

Som mellemstykke for at kunne modtage topnøglehoveder med indvendig firkant i skruemaskiner med unbrakoholder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål. Bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Drevprofil	Sekskantet kobling
Hel længde	75 mm
Drev, på maskinen	E 6,3 (1/4 tomme)
Firkantet udgang	1/4 tommer
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	bruneret
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Forbindelsesled

