

**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2xD, Ø DC m7: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235000 22
GTIN	4062406252823
Artikelklasse	22L

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

Boringstolerance: -0,1 / +0,25 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT070308 / XOMT070305
Nominel Ø D	22
Nyttelængde L ₁	47 mm
Skaftlængde L _s	56 mm
Antal skær Z	1
Vendeplatteskruesæt	232980 3 (TX7, 0,8 Nm)
Serie	HOLEX Pro

Samlet længde L	122 mm
Maks. justeringsgrænse V_{\max}	0,3 mm
Udhængslængde L_A	66 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	2×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget buet
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX7	659922 TX7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200