

**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3xD, Ø DC m7: 20mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 235005 20 |
| GTIN | 4062406253127 |
| Artikelklasse | 22L |

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

Boringstolerance: -0,1 / +0,25 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Antal skær Z | 1 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT070308 / XOMT070305 |
| Nyttelængde L ₁ | 63 mm |
| Nominel Ø D | 20 |
| Serie | HOLEX Pro |
| Vendeplatteskruesæt | 232980 3 (TX7, 0,8 Nm) |
| Skaftlængde L _s | 56 mm |
| Skaft-Ø D _s | 25 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Samlet længde L | 138 mm |
| Maks. justeringsgrænse V_{max} | 0,3 mm |
| Udhængslængde L_A | 82 mm |
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 3×D |
| Skaft | ISO 9766 |
| Bor anvendelse | Betinget buet |
| Bor anvendelse | Betinget pakkeboring |
| Bor anvendelse | Betinget centrerboring |
| Bor anvendelse | Betinget skrå forboring |
| Bor anvendelse | Betinget skrå udgang |
| Bor anvendelse | Betinget tværboring |
| Indvendig køling | ja |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Vendeplattebor |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| 6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX7 | 659922 TX7 |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm | 659957 200 |