

**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3xD, Ø DC m7: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235005 14
GTIN	4062406253035
Artikelklasse	22L

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

Boringstolerance: -0,1 / +0,25 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Antal skær Z	1
Nominel Ø D	14
Serie	HOLEX Pro
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT05T204 / XOMT05T204
Nyttelængde L ₁	45 mm
Skaftlængde L _s	50 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm

Samlet længde L	110 mm
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm
Udhængslængde L_A	60 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget buet
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget tværboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX6	659922 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200