

**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3xD, Ø DC m7: 38mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235005 38
GTIN	4062406253349
Artikelklasse	22L

**Beskrivelse****Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,25 mm

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

**Leveringsomfang:**

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde L <sub>1</sub>	118 mm
Skaftlængde L <sub>s</sub>	70 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT13M510 / XOMT13M506
Vendeplatteskruesæt til tomme-Ø	232980 6 (TX15;3Nm) 1 1/2 tommer
Antal skær Z	1
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Nominel Ø D	38

Serie	HOLEX Pro
Samlet længde L	219 mm
Maks. justeringsgrænse $V_{\max}$	0,35 mm
Udhængslængde $L_A$	149 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500