

**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3xD, Ø DC m7: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235005 30
GTIN	4062406253264
Artikelklasse	22L

**Beskrivelse****Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,25 mm

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

**Leveringsomfang:**

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde L <sub>1</sub>	93 mm
Antal skær Z	1
Vendeplatteskruesæt	232980 5 (TX15;3Nm)
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT110408 / XOMT110406
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Serie	HOLEX Pro
Skaftlængde L <sub>s</sub>	60 mm
Nominel Ø D	30

Samlet længde L	180 mm
Maks. justeringsgrænse $V_{\max}$	0,35 mm
Udhængslængde $L_A$	120 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500