

HOLEX**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskraft, 4xD, Ø DC m7: 28mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235010 28
GTIN	4062406253585
Artikelklasse	22L

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

Boringstolerance: -0,05 / +0,3 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Anbefaling:

Ved forboring reduceres fremføringen til 70 %.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Serie	HOLEX Pro

Skaftlængde L_s	60 mm
Nominel $\varnothing D$	28
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT093608 / XOMT093605
Nyttelængde L_1	115 mm
Skaft- $\varnothing D_s$	32 mm
Antal skær Z	1
Samlet længde L	199 mm
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,3 mm
Udhængslængde L_A	139 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget buet
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX9	659922 TX9
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200