

**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3xD, Ø DC m7: 33mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 235005 33 |
| GTIN | 4062406253295 |
| Artikelklasse | 22L |

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

Boringstolerance: -0,1 / +0,25 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Serie | HOLEX Pro |
| Nominel Ø D | 33 |
| Vendeplatteskruesæt | 232980 5 (TX15;3Nm) |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT110408 / XOMT110406 |
| Antal skær Z | 1 |
| Skaftlængde L _s | 60 mm |
| Skaft-Ø D _s | 32 mm |
| Nyttelængde L ₁ | 102 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Samlet længde L | 190 mm |
| Maks. justeringsgrænse V_{max} | 0,35 mm |
| Udhængslængde L_A | 130 mm |
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 3×D |
| Skaft | ISO 9766 |
| Boranvendelse | Betinget buet |
| Boranvendelse | Betinget pakkeboring |
| Boranvendelse | Betinget centrerboring |
| Boranvendelse | Betinget skrå forboring |
| Boranvendelse | Betinget skrå udgang |
| Boranvendelse | Betinget tværboring |
| Indvendig køling | ja |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Vendeplattebor |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| 6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX15 | 659922 TX15 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |