

**SOMT05T204, HBD30, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235030 UNI
GTIN	4062406253875
Artikelklasse	22K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Centrumskæret centrerer boret hurtigt og sikkert. Det udvendige skær giver en fremragende spånkontrol.

**Anvendelse:**

SOMT-vendeplatter kun på det udvendige skær. XOMT-vendeplatter kun på centrumskæret.

**Passer til :**

HOLEX Pro Drill nr. 235000 – 235010.

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 - 0,1

**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	4
Belægning	TiAIN
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT05T204
Type	HBD30
Skæremateriale	HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 - 0,1

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	130 m/min	K
CuZn	egnet	220 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		