

**SOMT110408, HBD30, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235070 UNI
GTIN	4062406253950
Artikelklasse	22K

Beskrivelse**Udførelse:**

Centrumskæret centrerer boret hurtigt og sikkert. Det udvendige skær giver en fremragende spånkontrol.

Anvendelse:

SOMT-vendeplatter kun på det udvendige skær. XOMT-vendeplatter kun på centrumskæret.

Passer til :

HOLEX Pro Drill nr. 235000 – 235010.

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,06 - 0,16

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	4
Belægning	TiAlN
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT110408
Type	HBD30
Skæremateriale	HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,06 - 0,16

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	130 m/min	K
CuZn	egnet	220 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		