

HOLEX**ER-spændetang til snittap, ER 25, Nom. spænde-Ø d: 3,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309457 3,5
GTIN	4062406254056
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- Fastspænding af spiraltappen via kuglespændemekanisme hele vejen rundt.
- Integreret hurtigskifteanordning.
- Spændetænger til gevindboring svarende til DIN 6499 / ISO 15488.

Fordel:

Hurtig låsning og frigørelse ved hjælp af fjederaktivering. Fastskruning på spiraltappens firkant er ikke nødvendig.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun den nom. Ø. **Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.**

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	3,5 mm
Adapter	ER 25
Udvendig Ø D	25 mm
Samlet længde L	40 mm
Produkttype	Spændehoved

