

HOLEX**Werkstatt-Messschieber med mm- og tommeskalainddeling, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415120 300
GTIN	4062406253776
Artikelklasse	41Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Affasede målespidser til målinger i gevindbunden og i smalle indstik. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger. Kontrastrig skala. Med låseskrue. Op til str. 300 helt hærdet, fra str. 500 hærdede måleflader.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	A1
Måleområde	0 - 300 mm
Kæbelængde	90 mm
Emballage	Stabil boks
Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Deling	1/128 tommer
Deling	1/50 mm
Norm	ISO 13385
Måleafvigelse E MPE	±0,04 mm
Inddeling, nonius mm/tommer	ja
Målespidser	ja

Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300