

HOLEX**Werkstatt-Messschieber med mm- og tommeskalainddeling, Måleområde: 500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415120 500
GTIN	4062406253783
Artikelklasse	41Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Affasede målespidser til målinger i gevindbunden og i smalle indstik. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger. Kontrastrig skala. Med låseskrue. Op til str. 300 helt hærdet, fra str. 500 hærdede måleflader.

Teknisk beskrivelse

Norm	ISO 13385
Kalibrering	A1
Emballage	Stabil boks
Måleområde	0 - 500 mm
Deling	1/128 tommer
Deling	1/50 mm
Kæbelængde	150 mm
Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm
Inddeling, nonius mm/tommer	ja
Målespidser	ja

Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021010 500
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021000 500