

HOLEX**ER-spændetang til snittap, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309458 12
GTIN	4062406254421
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Fastspænding af spiraltappen via kuglespændemekanisme hele vejen rundt.**
- **Integreret hurtigskifteanordning.**
- **Spændetænger til gevindboring svarende til DIN 6499 / ISO 15488.**

Fordel:

Hurtig låsning og frigørelse ved hjælp af fjederaktivering. Fastskruning på spiraltappens firkant er ikke nødvendig.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun den nom. Ø. **Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.**

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	12 mm
Adapter	ER 32
Udvendig Ø D	32 mm
Samlet længde L	49 mm
Produkttype	Spændehoved

