

Garant**Hydraulisk ekspansionsholder VDI 40, VDI 40, Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319754 20
GTIN	4062406254506
Artikelklasse	31M

Beskrivelse**Udførelse:**

Enestående spændeomfang; spænder h6- og h7-skafter. Lasertryk på endefladen og justeringsskrue på holderen giver enkel og tydelig justering af borestangen. Inklusive længdeindstillingsskrue. Egnede til indvendig køling.

To monterings skruer giver optimal tilgængelighed, både på hoved- og modspindel. Inklusive kuglesprøjtedyse.

Fordel:

- **Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver optimale emneoverflader og forøgelse af standtiderne.**
- **Hurtig og enkel håndtering.**
- **Fleksibel anvendelse af mellembøsninger.**
- **Perfekt centrering.**

Anvendelse:

Egnede til boring, rivning, forsækning og brug af borestænger.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	42 mm
Spænde-Ø D ₁	20 mm
Vægt	0,6 kg

Udvendig Ø D	42 mm
Udragende længde, A-mål	64 mm
Adapter	VDI 40
Produkttype	Hydraulisk spændepatron