

Garant**Hydraulisk ekspansionsholder Skaft-Ø 40 mm, ØD1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319752 16
GTIN	4062406254537
Artikelklasse	31M

Beskrivelse**Udførelse:**

Enestående spændeomfang; spænder h6- og h7-skafter. Lasertryk på endefladen og justeringsskrue på holderen giver enkel og tydelig justering af borestangen. Inklusive længdeindstillingsskrue. Egnede til indvendig køling.

Fleksibel anvendelse på hver revolvertype.

Fordel:

- **Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver optimale emneoverflader og forøgelse af standtiderne.**
- **Hurtig og enkel håndtering.**
- **Fleksibel anvendelse af mellembøsninger.**
- **Perfekt centrerung.**

Anvendelse:

Egnede til boring, rivning, forsænkning og brug af borestænger.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	69 mm
Spænde-Ø D ₁	16 mm
Ø D ₃	40 mm
Gevind M	M22×1

Udragende længde, A-mål	19,5 mm
Ø D ₂	46 mm
Bredde B	56 mm
Produkttype	Hydraulisk spændepatron