

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel med bambusplade, Længde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920016 1000
GTIN	4062406254896
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation eLevel – trinløs elektrisk højdeindstilling. Højdeindstilling med elektronisk betjeningspanel. Betjeningspanel med display og memoryfunktion. Ved betjening tilpasses **højden af hele arbejdspladsen.**

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

Løftesøjle eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, kan konfigureres.**

Bemærk:

- **Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.**
- **Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 920350 ved opstilling på række (fare for klemning).**

Størrelserne med .../2 er udført med en anden løfteenhed. De tekniske data svarer til de tidligere løfteenheder med mindre afvigelser. Betjeningspanelet ser anderledes ud på disse størrelser, men fungerer på samme måde.

Teknisk beskrivelse

Bredde	1000 mm
Højdeindstilling, trinløs	ja
Vægt	70 kg

Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	700 - 1000 mm
Materiale, bordplade	Bambus
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Model	eLevel
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	ja
Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Arbejdsplade, dybde	700 mm
Serie	Workstation
Dybde	800 mm
Nominal spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Højdeindstilling, arbejdsplads	700-1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Højdeudligning	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

Tilbehør

Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927300 400/4
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/5	927315 500/5
Multifix Passer til type 300	928201 300
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927600 300/3

Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927300 300/2
Tastaturskuffe Type 1	927341 1
Stolper Højde 1362 mm	928010 1362
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 200/1	927600 200/1
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927300 300/3
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5	927600 500/5
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/4	927315 500/4
Computerkabinet 16G Højde 500 mm	927335 500
Stolper Højde 481 mm	928010 481
Pc-holder Type M	928753 M
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 400/4	927315 400/4
Forskydningsplade t. workstation Passende til dybden af Workstation 800 mm	920350 800
Stolper Højde 200 mm	928010 200
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927600 300/2
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927600 400/4
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3	927300 400/3
Stolper Højde 962 mm	928010 962
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/3	927315 500/3
Skuffekabinet 24G, mobilt Højde kabinet/antal skuffer 500/5 mm	927620 500/5