

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel+ med bambusplade, Længde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920026 1000
GTIN	4062406254940
Artikelklasse	91P

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Workstation eLevel+** trinløs elektrisk højdeindstilling. Højdeindstilling med elektronisk betjeningspanel. Betjeningspanel med display og memoryfunktion. Ved betjening tilpasses bordpladens højde.

**Lakering:**

**Fodstykke** antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

**Løftesøjle** eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

**Side- og bagvæg** lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, kan konfigureres.**

**Bemærk:**

- **Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.**
- **Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 920350 ved opstilling på række (fare for klemning).**

Størrelserne med .../2 er udført med en anden løfteenhed. De tekniske data svarer til de tidligere løfteenheder med mindre afvigelser. Betjeningspanelet ser anderledes ud på disse størrelser, men fungerer på samme måde.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	1000 mm
Højdeindstilling, trinløs	ja

Højde med bagvæg	1000 mm
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	ja
Serie	Workstation
Princip for højdeindstilling	kun med arbejdsplade
Vægt	78 kg
Materiale, bordplade	Bambus
Model	eLevel+
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	700 - 1000 mm
Dybde	800 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, dybde	700 mm
Stiktype indgang	F
Nominal spænding	250 V
Højdeindstilling, arbejdsplads	700-1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Højdeudligning	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

## Tilbehør

Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/4	927315 500/4
	927315 500/3

Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer  
500/3

Stolper Højde 481 mm	928010 481
----------------------	------------

Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 400/4	927315 400/4
---	--------------

Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927300 400/4
---	--------------

Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 200/1	927600 200/1
---	--------------

Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927300 300/3
---	--------------

Forskydningsplade t. workstation Passende til dybden af Workstation 800 mm	920350 800
---	------------

Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927600 300/2
---	--------------

Skuffekabinet 24G, mobilt Højde kabinet/antal skuffer 500/5 mm	927620 500/5
---	--------------

Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3	927300 400/3
---	--------------

Stolper Højde 1362 mm	928010 1362
-----------------------	-------------

Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/5	927315 500/5
---	--------------

Computerkabinet 16G Højde 500 mm	927335 500
----------------------------------	------------

Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927300 300/2
---	--------------

Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927600 400/4
---	--------------

Stolper Højde 962 mm	928010 962
----------------------	------------

Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927600 300/3
---	--------------

Stolper Højde 200 mm	928010 200
----------------------	------------

Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5	927600 500/5
---	--------------

Multifix Passer til type 300	928201 300
------------------------------	------------

Pc-holder Type M	928753 M
------------------	----------

Tastaturskuffe Type 1	927341 1
-----------------------	----------