

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel med bambusplade, Længde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920016 2000
GTIN	4062406254926
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation eLevel – trinløs elektrisk højdeindstilling. Højdeindstilling med elektronisk betjeningspanel. Betjeningspanel med display og memoryfunktion. Ved betjening tilpasses **højden af hele arbejdspladsen.**

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

Løftesøjle eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, kan konfigureres.**

Bemærk:

- **Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.**
- **Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 920350 ved opstilling på række (fare for klemning).**

Størrelserne med .../2 er udført med en anden løfteenhed. De tekniske data svarer til de tidligere løfteenheder med mindre afvigelser. Betjeningspanelet ser anderledes ud på disse størrelser, men fungerer på samme måde.

Teknisk beskrivelse

Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	ja
Vægt	93 kg

Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Materiale, bordplade	Bambus
Serie	Workstation
Model	eLevel
Højdeindstilling, trinløs	ja
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	700 - 1000 mm
Arbejdsplade, dybde	700 mm
Bredde	2000 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Dybde	800 mm
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Højdeindstilling, arbejdsplads	700-1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Højdeudligning	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

Tilbehør

Tastaturskuffe Type 1	927341 1
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927600 300/2
Pc-holder Type M	928753 M
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5	927600 500/5

Forskydningsplade t. workstation Passende til dybden af Workstation 800 mm	920350 800
Stolper Højde 1362 mm	928010 1362
Stolper Højde 200 mm	928010 200
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927600 300/3
Computerkabinet 16G Højde 500 mm	927335 500
Multifix Passer til type 300	928201 300
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927300 300/3
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/4	927315 500/4
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927600 400/4
Skuffekabinet 24G, mobilt Højde kabinet/antal skuffer 500/5 mm	927620 500/5
Stolper Højde 481 mm	928010 481
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/3	927315 500/3
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927300 300/2
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927300 400/4
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 400/4	927315 400/4
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 200/1	927600 200/1
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/5	927315 500/5
Stolper Højde 962 mm	928010 962
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3	927300 400/3