

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel med bambusplade, Længde: 1500mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 920006 1500 |
| GTIN | 4062406254872 |
| Artikelklasse | 91P |

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation mLevel, arbejdspladsen, som tilpasser sig efter dine behov. Klassisk manuel højdeindstilling i intervaller på 25 mm med fodstykket med fikseringskruer, hele arbejdspladsen indstilles. Skalering af den præcise arbejds højde på indersiden af bordet af hensyn til enkel betjening.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

Løftesøjle eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, kan konfigureres.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---------------|
| Materiale, bordplade | Bambus |
| Højdeindstilling, trinløs | nej |
| Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til | 750 - 1000 mm |
| Serie | Workstation |
| Arbejdsplade, længde | 1500 mm |
| Model | mLevel |
| Vægt | 70 kg |
| Bredde | 1500 mm |

| | |
|--|--|
| Princip for højdeindstilling | komplet opbygning |
| Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm |
| Betjeningspanel med display og memoryfunktion | nej |
| Arbejdsplade, dybde | 700 mm |
| Dybde | 800 mm |
| Højdeindstilling, arbejdsplads | 750-1000 mm |
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 250 kg |
| Udførelse højdeindstilling | Mekanisk |
| Pladetykkelse | 50 mm |
| Højdeudligning | 25 mm |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | Arbejdsbord |

Tilbehør

| | |
|--|--------------|
| Sæt med rengøringsmiddel og plejeolie Type 1 | 926403 1 |
| Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4 | 927600 400/4 |
| Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3 | 927300 400/3 |
| Stolper Højde 1362 mm | 928010 1362 |
| Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5 | 927600 500/5 |
| Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 400/4 | 927315 400/4 |
| Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3 | 927600 300/3 |
| Computerkabinet 16G Højde 500 mm | 927335 500 |
| Stolper Højde 200 mm | 928010 200 |
| Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/3 | 927315 500/3 |

| | |
|--|--------------|
| Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3 | 927300 300/3 |
| Stolper Højde 481 mm | 928010 481 |
| Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/4 | 927315 500/4 |
| Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2 | 927300 300/2 |
| Skuffekabinet 24G, mobilt Højde kabinet/antal skuffer 500/5 mm | 927620 500/5 |
| Pc-holder Type M | 928753 M |
| Tastaturskuffe Type 1 | 927341 1 |
| Stolper Højde 962 mm | 928010 962 |
| Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/5 | 927315 500/5 |
| Multifix Passer til type 300 | 928201 300 |
| Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 200/1 | 927600 200/1 |
| Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4 | 927300 400/4 |
| Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2 | 927600 300/2 |