

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel med bambusplade, Længde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920006 2000
GTIN	4062406254889
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation mLevel, arbejdspladsen, som tilpasser sig efter dine behov. Klassisk manuel højdeindstilling i intervaller på 25 mm med fodstykket med fikseringskruer, hele arbejdspladsen indstilles. Skalering af den præcise arbejds højde på indersiden af bordet af hensyn til enkel betjening.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

Løftesøjle eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, kan konfigureres.**

Teknisk beskrivelse

Vægt	80 kg
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	nej
Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Bredde	2000 mm
Arbejdsplade, dybde	700 mm
Model	mLevel
Serie	Workstation
Materiale, bordplade	Bambus

Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	750 - 1000 mm
Højdeindstilling, trinløs	nej
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Dybde	800 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	750-1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Mekanisk
Pladetykkelse	50 mm
Højdeudligning	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

Tilbehør

Sæt med rengøringsmiddel og plejeolie Type 1	926403 1
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927600 300/3
Stolper Højde 200 mm	928010 200
Multifix Passer til type 300	928201 300
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5	927600 500/5
Skuffekabinet 24G, mobilt Højde kabinet/antal skuffer 500/5 mm	927620 500/5
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927600 400/4
Computerkabinet 16G Højde 500 mm	927335 500
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927300 400/4
Stolper Højde 962 mm	928010 962
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3	927300 400/3

Pc-holder Type M	928753 M
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/5	927315 500/5
Stolper Højde 1362 mm	928010 1362
Stolper Højde 481 mm	928010 481
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927300 300/3
Tastaturskuffe Type 1	927341 1
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 400/4	927315 400/4
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927600 300/2
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 200/1	927600 200/1
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/3	927315 500/3
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927300 300/2
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/4	927315 500/4