

Garant GRIDLINE

**Workstation mLevel med bambusplade, Længde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920006 1000
GTIN	4062406254865
Artikelklasse	91P

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Workstation mLevel**, arbejdspladsen, som tilpasser sig efter dine behov. Klassisk manuel højdeindstilling i intervaller på 25 mm med fodstykket med fikseringskruer, hele arbejdspladsen indstilles. Skalering af den præcise arbejds højde på indersiden af bordet af hensyn til enkel betjening.

**Lakering:**

**Fodstykke** antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

**Løftesøjle** eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

**Side- og bagvæg** lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, kan konfigureres.**

**Teknisk beskrivelse**

Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Højdeindstilling, trinløs	nej
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	nej
Serie	Workstation
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Model	mLevel
Arbejdsplade, dybde	700 mm

Materiale, bordplade	Bambus
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	750 - 1000 mm
Bredde	1000 mm
Dybde	800 mm
Vægt	60 kg
Højdeindstilling, arbejdsplads	750-1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Mekanisk
Pladetykkelse	50 mm
Højdeudligning	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

## Tilbehør

Sæt med rengøringsmiddel og plejeolie Type 1	926403 1
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927600 300/3
Stolper Højde 1362 mm	928010 1362
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927600 300/2
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 400/4	927315 400/4
Computerkabinet 16G Højde 500 mm	927335 500
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5	927600 500/5
Multifix Passer til type 300	928201 300
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927300 300/3
Stolper Højde 481 mm	928010 481
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927300 300/2

Stolper Højde 200 mm	928010 200
Pc-holder Type M	928753 M
Stolper Højde 962 mm	928010 962
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3	927300 400/3
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 200/1	927600 200/1
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/4	927315 500/4
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/5	927315 500/5
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/3	927315 500/3
Skuffekabinet 24G, mobilt Højde kabinet/antal skuffer 500/5 mm	927620 500/5
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927600 400/4
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927300 400/4
Tastaturskuffe Type 1	927341 1