

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ med bambusplade, Længde: 1500mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 920026 1500 |
| GTIN | 4062406254957 |
| Artikelklasse | 91P |

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation eLevel+ trinløs elektrisk højdeindstilling. Højdeindstilling med elektronisk betjeningspanel. Betjeningspanel med display og memoryfunktion. Ved betjening tilpasses bordpladens højde.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

Løftesøjle eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, kan konfigureres.**

Bemærk:

- **Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.**
- **Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 920350 ved opstilling på række (fare for klemning).**

Størrelserne med .../2 er udført med en anden løfteenhed. De tekniske data svarer til de tidligere løfteenheder med mindre afvigelser. Betjeningspanelet ser anderledes ud på disse størrelser, men fungerer på samme måde.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------|---------|
| Model | eLevel+ |
| Højdeindstilling, trinløs | ja |

| | |
|--|--|
| Dybde | 800 mm |
| Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm |
| Bredde | 1500 mm |
| Serie | Workstation |
| Arbejdsplade, længde | 1500 mm |
| Betjeningspanel med display og memoryfunktion | ja |
| Vægt | 90 kg |
| Arbejdsplade, dybde | 700 mm |
| Materiale, bordplade | Bambus |
| Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til | 700 - 1000 mm |
| Højde med bagvæg | 1000 mm |
| Princip for højdeindstilling | kun med arbejdsplade |
| Nominel spænding | 250 V |
| Stiktype indgang | F |
| Højdeindstilling, arbejdsplads | 700-1000 mm |
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 250 kg |
| Udførelse højdeindstilling | Elektrisk |
| Pladetykkelse | 50 mm |
| Højdeudligning | 25 mm |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | Arbejdsbord |

Tilbehør

| | |
|-----------------------|-------------|
| Stolper Højde 1362 mm | 928010 1362 |
| Pc-holder Type M | 928753 M |

| | |
|--|--------------|
| Stolper Højde 481 mm | 928010 481 |
| Skuffekabinet 24G, mobilt Højde kabinet/antal skuffer 500/5 mm | 927620 500/5 |
| Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3 | 927300 300/3 |
| Tastaturskuffe Type 1 | 927341 1 |
| Stolper Højde 200 mm | 928010 200 |
| Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/3 | 927315 500/3 |
| Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3 | 927600 300/3 |
| Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3 | 927300 400/3 |
| Forskydningsplade t. workstation Passende til dybden af Workstation 800 mm | 920350 800 |
| Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/5 | 927315 500/5 |
| Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/4 | 927315 500/4 |
| Multifix Passer til type 300 | 928201 300 |
| Stolper Højde 962 mm | 928010 962 |
| Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4 | 927300 400/4 |
| Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2 | 927300 300/2 |
| Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 400/4 | 927315 400/4 |
| Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5 | 927600 500/5 |
| Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 200/1 | 927600 200/1 |
| Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2 | 927600 300/2 |
| Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4 | 927600 400/4 |
| Computerkabinet 16G Højde 500 mm | 927335 500 |