

Garant GRIDLINE

Hjørnearbejdsplads med fodstel med bambusplade, Arbejdsplade, længde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920106 1000
GTIN	4062406254971
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Hjørnearbejdsplads til arbejdsstation. Højdeindstilling i intervaller på 25 mm ved hjælp af fodstykket med fikseringsskruer. Med understel af stålplade og firkantrør, bæreevne **250 kg**.

Passer til:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Elektrisk højdeindstilling af hjørnearbejdspladsen ikke mulig.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016 (kan ikke konfigureres), **side- og bagvæg** lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Ved kombination af hjørnearbejdspladsen med Workstation eLevel eller eLevel+ er forskydelige plader på Workstation obligatorisk.

Teknisk beskrivelse

Tilspidset til pladedybde	750 mm
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Arbejdsplade, dybde	1000 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	750 - 1000 mm

Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Serie	Workstation
Bredde	1100 mm
Dybde	800 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Vægt	80 kg
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Højdeindstilling, arbejdsplads	750-1000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Mekanisk
Pladetykkelse	50 mm
Højdeudligning	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hjørnearbejdsplads

Tilbehør

Sæt med rengøringsmiddel og plejeolie Type 1	926403 1
--	----------