

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Adapter ER/spændetang, ekstra slank, til ER-spændepatron: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309571 25
GTIN	4250261555955
Artikelklasse	34F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet hærdet, slebet og forafbalanceret. Tilpasning af standard-ER-spændetangspatroner til ekstra slanke spændetænger nr. 309572 og 309573.

**Fordel:**

**Nedsat interferenskontur** muliggør også bearbejdning på svært tilgængelige komponenter. Kølemiddeloverførsel gennem værktøjet eller langs skaftet.

**Anvendelse:**

Bruges bl.a. på drejemaskinen med statiske eller drevne værktøjer, men også ER-spændetangspatroner.

**Teknisk beskrivelse**

L <sub>2</sub>	12 mm
Udvendig Ø D	13,5 mm
L <sub>1</sub>	25 mm
Produkttype	Spændehoved

**Tilbehør**

Spændetang, ekstra slanktætnet Nom. spænde-Ø d 4 mm	309573 4
Spændetang, ekstra slankIndvendig køling Nom. spænde-Ø d 4 mm	309572 4
Spændetang, ekstra slanktætnet Nom. spænde-Ø d 3 mm	309573 3
Spændetang, ekstra slanktætnet Nom. spænde-Ø d 2 mm	309573 2
Spændetang, ekstra slanktætnet Nom. spænde-Ø d 6 mm	309573 6
Spændetang, ekstra slanktætnet Nom. spænde-Ø d 5 mm	309573 5
Spændetang, ekstra slankIndvendig køling Nom. spænde-Ø d 5 mm	309572 5
Spændetang, ekstra slankIndvendig køling Nom. spænde-Ø d 1 mm	309572 1
Spændetang, ekstra slankIndvendig køling Nom. spænde-Ø d 3 mm	309572 3
Spændetang, ekstra slankIndvendig køling Nom. spænde-Ø d 2 mm	309572 2
Spændetang, ekstra slankIndvendig køling Nom. spænde-Ø d 6 mm	309572 6
Spændetang, ekstra slanktætnet Nom. spænde-Ø d 1 mm	309573 1