


**CNMG 120408, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250093 HBT020
GTIN	4062406256098
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CNMG 120408 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PF

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Spånbryder	PF
Type	HBT020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Belægning	TiCN
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning