


**CNMG 09T304, Type: HBT020****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250188 HBT020 |
| GTIN | 4062406256111 |
| Artikelklasse | 22D |

Beskrivelse

CNMG 09T304 HBT020 Type: HBT020

Spånryder: PM

Skæredybde a_p : 0,8 - 5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------------|
| Skæredybde a_p | 0,8 - 5 mm |
| Antal skift/skær | 4 |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 100 - 280 m/min |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,45 mm/o |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120404 |
| Spånryder | PM |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Belægning | TiCN |
| Primær anvendelse | P |
| Type | HBT020 |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Vendskærsplatte til drejning |