

**CNMG 120404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250196 HBT130
GTIN	4062406256128
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CNMG 120404 HBT130 Type: HBT130

Spånryder: MM

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm

Tilspænding f : 0,12 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånryder	MM
Belægning	TiCN
Skæremateriale	HM

Tilspænding f	0,12 - 0,45 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Type	HBT130
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning