


CNMG 120408, Type: HBT130

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250093 HBT130
GTIN	4062406256081
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CNMG 120408 HBT130 Type: HBT130
 Spånbryder: MF
 Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Tilspænding f : 0,15 - 0,45 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,15 - 0,45 mm/o
Spånbryder	MF
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm
Belægning	TiCN

Type	HBT130
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning