


**CNMG 120412, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250198 HBT020
GTIN	4062406256173
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CNMG 120412 HBT020 Type: HBT020

Spånryder: PM

Skæredybde a_p : 0,8 - 5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Spånryder	PM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Type	HBT020
Belægning	TiCN
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o

Skæredybde a_p	0,8 - 5 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning