



**CNMG 120412, Type: HBT020**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250219 HBT020
GTIN	4062406256234
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

CNMG 120412 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PR

Skæredybde  $a_p$ : 1,8 - 6 mm

Tilspænding  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	1,8 - 6 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	TiCN
Tilspænding $f$	0,2 - 0,6 mm/o
Spånbryder	PR
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Hjørneradius	1,2 mm
Type	HBT020
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	P
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning