

**SNMG 120404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 251266 HBT130 |
| GTIN                | 4062406256579 |
| Artikelklasse       | 22D           |

**Teknisk beskrivelse**

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Skæredybde $a_p$          | 0,5 - 5 mm                         |
| Skæremateriale            | HM                                 |
| Spånbrøder                | MM                                 |
| ISO-kode, vendeskærsplade | SNMG 120404                        |
| Skærebetingelse           | let afbrudt.                       |
| Slet-/skrubbearbejdning   | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Hjørneradius              | 0,4 mm                             |
| Primær anvendelse         | M                                  |
| Tilspænding $f$           | 0,12 - 0,45 mm/o                   |
| Antal skift/skær          | 8                                  |
| Belægning                 | TiCN                               |

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Type                                     | HBT130                       |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 50 - 200 m/min               |
| Produkttype                              | Vendeskærsplade til drejning |