

**SNMG 120408, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251396 HBT130
GTIN	4062406256616
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HBT130
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Spånbryder	MR
Tilspænding f	0,15 - 0,55 mm/o
Skæremateriale	HM
Belægning	TiCN
Antal skift/skær	8
Skæredybde a_p	2 - 6 mm
Hjørneradius	0,8 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning