

**TNMG 160404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251564 HBT130
GTIN	4062406256654
Artikelklasse	22D

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,12 - 0,45 mm/o
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	6
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Type	HBT130
Spånbryder	MM
Primær anvendelse	M
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404

Slet-/skrubbearbejdning

Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Produkttype

Vendskærsplatte til drejning