

**TNMG 160408, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251565 HBT130
GTIN	4062406256678
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

TNMG 160408 HBT130 Type: HBT130  
Spånbryder: MM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	TiCN
Antal skift/skær	6
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HBT130
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Tilspænding $f$	0,12 - 0,45 mm/o
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Spånbryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning