

**WNMG 060404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251938 HBT130
GTIN	4062406256753
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060404
Tilspænding f	0,15 - 0,45 mm/o
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Type	HBT130
Antal skift/skær	6
Spånryder	M
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm

Skærebetingelse

let afbrudt.

Produkttype

Vendskærsplatte til drejning