


**WNMG 060404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251938 HBT020
GTIN	4062406256760
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HBT020
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060404
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Spånbrøder	PF
Antal skift/skær	6

Belægning	TiCN
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning