


**WNMG 060408, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252093 HBT130
GTIN	4062406256814
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

WNMG 060408 HBT130 Type: HBT130

Spånbryder: MM

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Belægning	TiCN
Tilspænding $f$	0,12 - 0,45 mm/o

ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408
Antal skift/skær	6
Spånbrøder	MM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Type	HBT130
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning