

**CCMT 09T304, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260086 HBT130
GTIN	4062406256920
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CCMT 09T304 HBT130 Type: HBT130
Spånbryder: M
Skæredybde a_p : 0,1 - 1 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HBT130
Belægning	TiCN
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm

Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Spånryder	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning