


**CCMT 120404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260088 HBT020
GTIN	4062406256951
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CCMT 120404 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PF

Skæredybde a_p : 0,4 - 2 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	PF
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404

Type	HBT020
Belægning	TiCN
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning