

**CCMT 120404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260088 HBT130 |
| GTIN | 4062406256944 |
| Artikelklasse | 22D |

Beskrivelse

CCMT 120404 HBT130 Type: HBT130
Spånryder: M
Skæredybde a_p : 0,1 - 1 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------------------------|
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Type | HBT130 |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 60 - 220 m/min |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Antal skift/skær | 2 |
| Spånryder | M |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Skæredybde a_p | 0,1 - 1 mm |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 120404 |
| Skæremateriale | HM |
| Tilspænding f | 0,05 - 0,2 mm/o |
| Belægning | TiCN |
| Primær anvendelse | M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |