

**CCMT 09T304, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260211 HBT130
GTIN	4062406256982
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CCMT 09T304 HBT130 Type: HBT130
Spånbryder: MM
Skæredybde a_p : 0,3 - 3 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Belægning	TiCN
Antal skift/skær	2
Type	HBT130
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM

Skæredybde a_p	0,3 - 3 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Spånbrøder	MM
ISO-kode, vendeskærsplade	CCMT 09T304
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Primær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning