


**CCMT 120408, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260221 HBT130
GTIN	4062406257040
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CCMT 120408 HBT130 Type: HBT130
Spånbryder: MM
Skæredybde a_p : 0,3 - 3 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	M
Type	HBT130

Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Belægning	TiCN
Spånryder	MM
Skæredybde a_p	0,3 - 3 mm
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning