

**DCMT 11T304, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260507 HBT130
GTIN	4062406257347
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DCMT 11T304 HBT130 Type: HBT130
Spånryder: MM
Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Antal skift/skær	2
Spånryder	MM

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Belægning	TiCN
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Primær anvendelse	M
Type	HBT130
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning