


**TCMT 110204, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260966 HBT020
GTIN	4062406257477
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

TCMT 110204 HBT020 Type: HBT020  
Spånbryder: PF  
Skæredybde  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 330 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Spånbryder	PF
Antal skift/skær	3
Belægning	TiCN
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 330 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110204
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HBT020
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning