

**SCMT 120404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260793 HBT130
GTIN	4062406257422
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

SCMT 120404 HBT130 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HBT130

Spånbryder: MM

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Antal skift/skær	4
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Spånbryder	MM
Tilspænding $f$	0,05 - 0,35 mm/o

Hjørneradius	0,4 mm
Type	HBT130
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120404
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	TiCN
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning